






# Thermostats

Type	RT	RT Eex	KPS	KP	MBC 8100
					
<b>Plage temp.</b>	-60 - 300 °C	-5 - 250 °C	-10 - 200 °C	0 - 200 °C	20 - 150 °C
<b>Type poche</b>	Capteur à distance avec tube capillaire / Sonde de température d'ambiance	Capteur à distance avec tube cap.	Capteur à distance avec câble blindé / Capteur à distance avec tube capillaire / Sonde rigide	Sonde de température d'ambiance / Capteur à distance avec tube capillaire	Sonde rigide
<b>Tube cap.</b>	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	-
<b>Boitier de prot.</b>	IP 66 / 54	IP 66	IP 67	IP 30	IP 65
<b>Temp. capteur max.</b>	75 - 350 °C	150 - 300 °C	80 - 300 °C	80 - 200 °C	130 - 250 °C