



OPTYMA PLUS™

Danfoss lancerer i løbet af 2009 ni nye medlemmer til OPTYMA PLUS serien, med nyudviklede MLZ scroll kompressorer til køl. De første fem modeller er klar til det danske kølemarked. De resterende modeller vil komme i løbet af dette efterår og vinter.



Anvendelse	Fordele	Fakta
<ul style="list-style-type: none">● Fødevarebutikker● Kantiner● Barer● Restauranter● Blomster butikker● Slagter● Bager● Benzin stationer	<ul style="list-style-type: none">● Lavt støjniveau<ul style="list-style-type: none">- Ingen problemer i tæt bebyggelse- Undgå lyddæmpningstiltag- Reducerer risiko for klager● Lavt energiforbrug<ul style="list-style-type: none">- Energieffektive komponenter- Kortere tilbagebetalingsperiode● Hurtigere/nemmere installation<ul style="list-style-type: none">- Besparelse på installationsomk.● Nem vedligeholdelse<ul style="list-style-type: none">- Nem adgang til komponenter	<ul style="list-style-type: none">● Udviklet til anvendelse i køleanlæg● Kan bruges til R404A, 134a, R22 og R507● Udbygning af OPTYMA PLUS programmet 25 stempelmodeller til køl og frys

OPTYMA PLUS modeller med scroll kompressor

Tabel 1: Tekniske data og bestillingsnumre

OPTYMA PLUS med scroll modelbetegnelse	Bestillingsnummer	Hp	Strøm [V]	Kapacitet i W ved udvalgte fordampningstemperaturer i °C				Lydtryk ved 10 m dB(A)	Ny listepris i DKK	Introduktions-tidspunkt
				-10 °C [W]	-5 °C [W]	-0 °C [W]	+5 °C [W]			
OP-MPUC034MLP00G (MLZ015)	114X4260	2	230V/1~	3624	4283	4995	5761	37	24.842	1. kvartal 2010
OP-MPUC034MLP00E (MLZ015)	114X4263	2	400V/3~	3624	4283	4995	5761	37	24.432	1. kvartal 2010
OP-MPUC046MLP00G (MLZ021)	114X4280	3	230V/1~	4763	5540	6379	7277	38	28.137	Klar til levering
OP-MPUC046MLP00E (MLZ021)	114X4283	3	400V/3~	4763	5540	6379	7277	38	27.735	Klar til levering
OP-MPUC068MLP00E (MLZ030)	114X4310	4	400V/3~	7094	8354	9745	11262	40	34.616	Klar til levering
OP-MPUC080MLP00E (MLZ038)	114X4323	5	400V/3~	8522	9981	11566	13268	40	36.547	Klar til levering
OP-MPUC107MLP00E (MLZ048)	114X4343	6½	400V/3~	10405	12064	13849	15762	45	42.764	Klar til levering
OP-MPUC125MLP00E (MLZ058)	114X4413	7½	400V/1~	13725	16299	19093	22084	47	61.100	4. kvartal 2009
OP-MPUC162MLP00E (MLZ076)	114X4433	10	400V/3~	17597	20346	23359	26639	47	75.302	1. kvartal 2010