



Danfoss Solar Inverters A/S

Jyllandsgade 28,
DK-6400 Sønderborg, Denmark
CVR No.: 26 84 36 26

Ph.: +45 7488 1300
Fax: +45 7488 1301

E-mail: solar-inverters@danfoss.com
Homepage: www.solar-inverters.danfoss.com

Declaración de aprobación

United Solar Ovonic aprobación de los inversores sin transformador Danfoss Solar Inverters A/S

Los inversores sin transformador Danfoss Solar Inverters A/S del tipo TLX están autorizados para su uso con módulos y laminados FV UniSolar

Los tipos aprobados son:

- TLX 10 k
- TLX 12,5 k
- TLX 15 k


La aprobación por parte de United Solar Ovonic de los inversores sin transformador Danfoss Solar Inverters A/S del tipo TLX también es válida para las soluciones integradas de los socios de United Solar Ovonic.

Consulte <http://www.uni-solar.com>.

Requisitos de United Solar Ovonic sobre la disposición de la instalación FV:

Tenga en cuenta que los módulos y los laminados FV UniSolar producen un mayor voltaje (+11 %) y una mayor corriente t (+4 %) antes de la degradación inicial.

Consulte la nota de Producto y Uso *Aplicaciones para película fina 01* para obtener más información sobre aplicaciones sobre película fina.

Fecha: 31-10-2008	Aprobado por  Danfoss Solar Inverters A/S
----------------------	--