

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss



Prijslijst 02/2007

R134a/R404A/R407C

OPTYMA PLUS™

– *De geluidsarme oplossing van Danfoss*

REFRIGERATION &
AIR CONDITIONING DIVISION



OPTYMA PLUS™

DANFOSS CONDENSING UNIT

Optyma Plus™ koelaggregaten

Best.nr.	Type	Verm. PK	Koelcapaciteit in [W] *							Spannings- code	Geluid- niveau dBA	Prijs €
			Verdampingstemperatuur in [°C]									
			-15	-10	-5	0	5	10	15			

Optyma Plus™ koelaggregaten voor R134a (MBP)



114X4216	MPZC030MTP00	1 1/2	843	1176	1559	1986	2455	2960	3492	G	2580,60
114X4224	MPZC030MTP00									E	2524,50
114X4232	MPZC048MTP00	2 1/4	1409	1887	2471	3166	3979	4907	5953	G	3404,00
114X4240	MPZC048MTP00									E	3347,90
114X4248	MPZC060MTP00	3	2231	2873	3618	4469	5426	6490	7654	G	3856,60
114X4256	MPZC060MTP00									E	3800,50
114X4364	MPZC086MTP00	4	2717	3618	4687	5932	7350	8943	10698	E	4743,50
114X4372	MPZC108MTP00	5	3473	4657	6056	7676	9522	11593	13884	E	5008,00
114X4380	MPZC136MTP00	6 3/4	4903	6396	8135	10125	12371	14879	17620	E	5858,40

Spanningscode G = 230V/1/50Hz

Spanningscode E = 400V/3/50Hz (voor compressor)

* Capaciteit bij 32°C omgevingstemperatuur en volgens EN13215

De vermelde prijzen hebben betrekking op een koelaggregaat, voorzien van Danfoss ventilatortoeienregeling, zekering, filter/droger, afsluiter, pressostaat, magneetschakelaar en kijkglas. Het geheel gemonteerd in een weersbestendige omkasting.

Best.nr.	Type	Verm. PK	Koelcapaciteit in [W] *							Spannings- code	Geluid- niveau dBA	Prijs €
			Verdampingstemperatuur in [°C]									
			-15	-10	-5	0	5	10	15			

Optyma Plus™ koelaggregaten voor R407 (MBP)



114X4216	MPZC030MTP00	1 1/2	1150	1615	2140	2720	3355	4034	4748	G	2580,60
114X4224	MPZC030MTP00									E	2524,50
114X4232	MPZC048MTP00	2 1/4	2192	2976	3858	4832	5891	7032	8232	G	3404,00
114X4240	MPZC048MTP00									E	3347,90
114X4248	MPZC060MTP00	3	3158	4051	5030	6085	7208	8370	9568	G	3856,60
114X4256	MPZC060MTP00									E	3800,50
114X4364	MPZC086MTP00	4	4049	5288	6688	8234	9918	11713	13605	E	4743,50
114X4372	MPZC108MTP00	5	5399	6979	8790	10831	13098	15558	18183	E	5008,00
114X4380	MPZC136MTP00	6 3/4	6894	8959	11274	13829	16626	19603	22744	E	5858,40

Spanningscode G = 230V/1/50Hz

Spanningscode E = 400V/3/50Hz (voor compressor)

* Capaciteit bij 32°C omgevingstemperatuur en volgens EN13215

De vermelde prijzen hebben betrekking op een koelaggregaat, voorzien van Danfoss ventilatortoeienregeling, zekering, filter/droger, afsluiter, pressostaat, magneetschakelaar en kijkglas. Het geheel gemonteerd in een weersbestendige omkasting.

Optyma Plus™ koelaggregaten

Best.nr.	Type	Verm. PK	Koelcapaciteit in [W] *								Spannings- code	Geluid- niveau dBA	Prijs €
			Verdampingstemperatuur in [°C]										
			-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10			

Optyma Plus™ koelaggregaten voor R404A/R507 (LBP)



114X3108	LPHC018SCP00	3/4	280	380	510	660	840	1040	1270	1520	G	33	2248,20
114X3116	LPHC026GSP00	1	390	550	760	980	1240	1540	1860	2220	G	34	2301,00
114X3224	LPHC048NTP00	1 3/4	520	840	1210	1610	2030	2480	2920	3360	G	34	3468,50
114X3232	LPHC048NTP00										E	34	3412,40
114X3240	LPHC068NTP00	2 1/4	690	1050	1480	1970	2520	3110	3730	4370	G	34	3680,20
114X3248	LPHC068NTP00										E	34	3624,00
114X3356	LPHC096NTP00	3 1/2	1080	1580	2200	2980	3900	4990	6240	7640	E	36	4655,70
114X3364	LPHC136NTP00	4	1480	2430	3320	4360	5550	6890	8360	9960	E		5019,30

Spanningscode G = 230V/1/50Hz

Spanningscode E = 400V/3/50Hz (voor compressor)

* Capaciteit bij 32°C omgevingstemperatuur en volgens EN13215

De vermelde prijzen hebben betrekking op een koelaggregaat, voorzien van Danfoss ventilatortoeienregeling, zekering, filter/droger, afsluiter, pressostaat, magneetschakelaar en kijkglas. Het geheel gemonteerd in een weersbestendige omkasting.

Best.nr.	Type	Verm. PK	Koelcapaciteit in [W] *								Spannings- code	Geluid- niveau dBA	Prijs €
			Verdampingstemperatuur in [°C]										
			-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10			

Optyma Plus™ koelaggregaten voor R404A/R507 (MBP)



114X4100	MPHC010SCP00	1/2	600	750	920	1110	1320	1570	1680	G	33	2196,50	
114X4108	MPHC018SCP00	7/8	1070	1300	1580	1880	2220	2600	2770	G	33	2434,80	
114X4216	MPZC030MTP00	1 1/2	700	1030	1440	1710	2450	3060	3720	4430	G		2580,60
114X4224	MPZC030MTP00										E		2524,50
114X4232	MPZC048MTP00	2 1/4	1630	2220	2890	3650	4490	5410	6400	7460	G		3404,00
114X4240	MPZC048MTP00										E		3347,90
114X4248	MPZC060MTP00	3	2260	2960	3740	4590	5510	6480	7490	8530	G		3856,60
114X4256	MPZC060MTP00										E		3800,50
114X4364	MPZC086MTP00	4	3180	4240	5470	6880	8480	10240	12160	14230	E		4743,50
114X4372	MPZC108MTP00	5	3930	5180	6630	8290	10130	12160	14360	16710	E		5008,00
114X4380	MPZC136MTP00	6 3/4	5310	6840	8570	10500	12620	14900	17330	19870	E		5858,40

Spanningscode G = 230V/1/50Hz

Spanningscode E = 400V/3/50Hz (voor compressor)

* Capaciteit bij 32°C omgevingstemperatuur en volgens EN13215

De vermelde prijzen hebben betrekking op een koelaggregaat, voorzien van Danfoss ventilatortoeienregeling, zekering, filter/droger, afsluiter, pressostaat, magneetschakelaar en kijkglas. Het geheel gemonteerd in een weersbestendige omkasting.