











# Pressostats

Type	RT à usage général	RT Eex	RT homologué TÜV pour application vapeur	BCP Pressostat / Limiteur de pression	KPS à grande robustesse	KP pour industrie légère	KPI pour industrie légère	CS interrupteur pour application sous pression et dans l'eau	MBC 5000 compact	MBC 5100 compact avec homologation marine
										
<b>Plage de pression</b>	-1 - 30 bar	-0,8 - 30 bar	0 - 25 bar	0 - 40 bar	0 - 60 bar	-0.2 - 14 bar	-0.2 - 28 bar	2 - 20 bar	-0.2 - 400 bar	-0.2 - 100 bar
<b>Raccord de pression</b>	G 3/8 A	G 3/8 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/4 A - G 3/8 A	G 1/4 A	G 1/4 A	G 1/4 A - G 1/2 A	G 1/4 A	G 1/4 A
<b>Type de connection</b>	Filetage	Filetage	Filetage	Filetage	Filetage	Filetage	Filetage	Filetage	Filetage ou embase	Filetage ou embase
<b>Fonction cont.</b>	SPDT / SPDT or	SPDT / SPDT or	SPDT	SPDT	SPDT contact or	SPDT	SPDT	TPST	SPDT	SPDT
<b>Pression de travail max.</b>	0,4 - 42 bar	0,4 - 42 bar	7 - 42 bar	6 - 63 bar	6 - 120 bar	17 bar	18 - 30 bar	6 - 20 bar	15 - 600 bar	15 - 150 bar