

Таблица сочетания регулирующих клапанов новой серии с термоэлементами и электроприводами

Тип клапана		Тип привода		
		Термоэлемент AVT (диаметр резьбы соединительной гайки 45 мм)	Термостат безопасности STM или ограничитель температуры STL (диаметр резьбы соединительной гайки 45 мм)	Электроприводы AMV(E) 20, 23, 30,33 (диаметр резьбы соединительной гайки 30 мм)
VG (диаметр резьбы шейки клапана 45 мм)		Соединяются без адаптера	Соединяются без адаптера	-
VGS в комплекте со штатными адаптерами* (диаметр резьбы шейки клапана 34 мм)	адаптер 34x30 мм	-	-	Соединяются через штатный адаптер клапана (заказывать не требуется!)
	адаптер 34x45 мм	Соединяются через штатный адаптер клапана (заказывать не требуется!)	Соединяются через штатный адаптер клапана (заказывать не требуется!)	-
VGU (диаметр резьбы шейки клапана 45 мм)		Соединяются без адаптера	-	Соединяются через адаптер 45x30 мм (кодový № 003H6928) (требуется заказывать дополнительно!)

* в комплект входят два адаптера