


Compresseurs et groupes de condensation

Groupes de condensation de type HGZ C11 et LGZ C11 entièrement équipés

L'été dernier, nous avons lancé les groupes de condensation Danfoss Maneurop C11. Ces groupes du type HGZ et LGZ particulièrement efficaces sont déjà équipés à la livraison des composants de régulation nécessaires (déshydrateur, voyant de liquide, pressostat...) et sont donc très rapide à monter.



Quelques caractéristiques :

- HGZ: compresseur à piston de type MTZ de 2 à 40 kW pour R134a, R404A, R507 et R407C.
- LGZ: compresseur à piston de type LTZ de 1,5 à 8 kW pour R404A et R507 (application surgelés).
- Condenseur surdimensionné avec 2 ventilateurs.
- 2 pressostats brasés HP de type KP5 à réarmement auto (1 par ventilateur).
- 1 pressostat brasé HP/BP de type KP17W.
- Grand boîtier électrique précâblé.
- Réservoir de liquide de 6 litres (au lieu de 3 litres) sur les modèles 18 à 28 avec voyant de liquide et clapet antiretour.
- Déshydrateur DML et voyant SGN, assemblés avec des raccords FSA pour faciliter l'entretien.

Vous souhaitez davantage de documentation sur les groupes de condensation de Danfoss Maneurop ? Renvoyez-nous le formulaire de réponse en annexe.

Composants et appareils de régulation

Flare Solder Adaptors pour déshydrateurs

Dans cette brève contribution, nous attirons votre attention sur les Flare Solder Adaptors de type FSA de Danfoss. Grâce à leur étanchéité maximale et à leur haute fiabilité, ils sont l'exact reflet de la qualité légendaire de Danfoss.

Les raccords sont produits conformément à la norme DIN8964 et présentent une fuite maximale de 1 g de réfrigérant par année. Le FSA est conforme à la norme néerlandaise STEK et est toujours livré avec le joint en cuivre correspondant. Enfin, nous voulons insister sur le fait que ces petits adaptateurs robustes pèsent leur poids dans la balance; par ex., un jeu de FSA 33 3/8" de 2 pièces pèse 0,18 kg.

Vous trouverez de plus amples informations (sur les prix) à la page 116 du tarif 2002. Pour recevoir de la documentation supplémentaire, renvoyez-nous le formulaire en annexe.



SALES MANAGER
728 Michèle Franssens

LIGNES DIRECTES
02-525 0 ...

VENTE
702 André De Swert
705 Erik Declercq
701 Erik Roels
790 Harold Danckers

SERVICE DE VENTE
INTERNE
703 Els D'Hondt
758 Claudine Engels

SUPPORT TECHNIQUE
729 Bernard Martial
743 Arn Winand

MARKETING
& COMMUNICATION
748 Yves Verdickt

DANFOSS SA
Erasmus Business Park
Avenue J. Wybran 45 • 1070 Bruxelles
Tél. 02 525 07 11 • Fax 02 525 07 57
E-mail: info@danfoss.be
or visit us on www.danfoss.be