

Composants et appareils de régulation

Détecteurs de gaz de type GD

Les détecteurs de gaz GD sont une gamme de produits complètement nouvelle, spécialement conçus pour la réfrigération industrielle (ammoniac) et les applications de conditionnement d'air.

Les détecteurs de gaz GD peuvent détecter les réfrigérants les plus communs, y inclus l'ammoniac (NH₃), le dioxyde de carbone (CO₂), les réfrigérants halogènes et inflammables.

Quelques spécifications:

- Les détecteurs génèrent des signaux linéaires, qui sont proportionnels aux concentrations de gaz mesurées. (0-5V, 0-10V, 4-20 mA et en fin 2 contacts digitaux).
- Une communication est possible au moyen du module d'enregistrement m2 de Danfoss.
- En option: un affichage LCD, un boîtier IP 65, une version Eex et un boîtier pour basses températures.
- Application indépendante ou en combinaison avec un PLC.

Les détecteurs peuvent mesurer la plupart des gaz industriels, étant donné que plusieurs types de sondes sont utilisées, parmi lesquelles les semi-conducteurs, les électro-chimiques, les infrarouges et les catalytiques.

Ils sont applicables aussi bien dans les salles de machines que dans les espaces de production et les faux plafonds. Quelques exemples d'application: salles de machines d'installations frigorifiques, chambres froides et de surgélation, des halls de distribution et les bâtiments industriels. Les sondes sont calibrées et facilement échangeables (le circuit imprimé sur lequel la sonde est montée). Ceci simplifie le calibrage légalement obligatoire. Il suffit de remplacer l'ancien élément par un nouveau qui est calibré. Cela économise du temps et de l'argent.

Lignes directes

02-525 0...

Manager

728 Michèle Franssens

Vente 702 en 705

André De Swert

Erik Declercq

Erik Roels

Harold Danckers

Service de vente interne

703 Els D'Hondt

758 Claudine Engels

Support technique

729 Bernard Martial


743 Bruno Yperman

715 Koen De Visscher

Marketing & Communication

748 Yves Verdickt

Vous souhaitez de plus amples informations sur les détecteurs de gaz GD ? Il vous suffit de renvoyer le formulaire de réponse en annexe et nous vous fournirons des informations complémentaires.



DANFOSS N.V./S.A., A. Gossetlaan 28, 1702 Groot-Bijgaarden, Tél: 02 525 07 11, Fax: 02 525 07 57, E-mail: info@danfoss.be, or visit us on www.danfoss.be

Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.

Produced by Danfoss Belgium