

Комплектація середньотемпературних агрегатів Optima для R22 компонентами «Данфосс»

Всі позиції – складські в Україні!

Агрегат (компресор 380В/3ф/ 50Гц, вентилятор 220В/1ф/ 50Гц)			Холодо- продуктив- ність, Вт (-10°C/32°C, R22, SH10 K)	Терморегулюючий клапан				Соленоїдний вентиль			Оглядове скло SGN		Кульовий клапан GBC		Фільтр-осушувач DCL		Регулятор швид- кості обертів вентилятора конденсатора XGE-4C	Блок управлін- ня холодиль- ною системою Optima™ Control ³
				Термо- статичний елемент TEX	Тіло клапана	ТРВ в зборі	Дюза ² (клапан- ний вузол)	Тіло клапана EVR	Котушка 220-230 В, 50 Гц, 10 Вт	Тип								
Тип	Код	Компресор		Код	Код	Код	Розмір дюзи залежить від кон- кретного режиму роботи агрегату	Тип	Код	Код	Тип	Код	Тип	Код	Тип	Код	Код	Код
MCMD030	114X5232	MT18	1800			068Z3209 ¹		EVR3	032F1204	018F6701	SGN10s	014-0182	GBC10s	009G7031	DCL053s	023Z4508	061H3140	080Z3201
MCMD038	114X5233	MT22	2560			068Z3209		EVR3	032F1204	018F6701	SGN10s	014-0182	GBC10s	009G7031	DCL053s	023Z4508	061H3140	080Z3201
MCMD048	114X5234	MT28	3900			068Z3209		EVR6	032F1209	018F6701	SGN12s	014-0183	GBC12s	009G7032	DCL084s	023Z4515	061H3140	080Z3201
MCMD054	114X5235	MT32	4180			068Z3209		EVR6	032F1209	018F6701	SGN12s	014-0183	GBC12s	009G7032	DCL084s	023Z4515	061H3140	080Z3202
MCMD060	114X5236	MT36	5020			068Z3209		EVR6	032F1209	018F6701	SGN12s	014-0183	GBC12s	009G7032	DCL084s	023Z4515	061H3140	080Z3202
MCMC068	114X5443	MT40	5230			068Z3209		EVR6	032F1209	018F6701	SGN12s	014-0183	GBC12s	009G7032	DCL084s	023Z4515	061H3140	080Z3202
MCMC086	114X5444	MT50	6120			068Z3209		EVR6	032F1209	018F6701	SGN12s	014-0183	GBC12s	009G7032	DCL084s	023Z4515	061H3140	080Z3206
MCMC108	114X5445	MT64	7800			068Z3209		EVR6	032F1209	018F6701	SGN12s	014-0183	GBC12s	009G7032	DCL084s	023Z4515	061H3140	080Z3206
MGMD108	114X5251	MT65	8420			068Z3209		EVR10	032F1217	018F6701	SGN12s	014-0183	GBC12s	009G7032	DCL084s	023Z4515	061H3140	080Z3206
MGME136	114X5240	MT81	10740			068Z3209		EVR10	032F1217	018F6701	SGN12s	014-0183	GBC12s	009G7032	DCL084s	023Z4515	061H3140	080Z3207
MGMD171	114X5241	MT100	11710			068Z3209		EVR10	032F1214	018F6701	SGN16s	014-0184	GBC16s	009G7023	DCL165s	023Z4524	061H3140	080Z3207
MGMC215	114X5448	MT125	14840	067B3250	067B4009			EVR10	032F1214	018F6701	SGN16s	014-0184	GBC16s	009G7023	DCL165s	023Z4524	061H3140	

Для керування холодильною системою можна застосовувати контролер ЕКС202В. Оформлення замовлення: контролер з кодом 084В8522, 2 NTC датчики температури ЕКС 211 з кодом 084В4403.

Примітки:

- Для придбання ТРВ з кодом 068Z3209 необхідно замовляти комплект гайок: гайка на 6 мм - код для замовлення 011L1101, гайка на 10 мм - код для замовлення 011L1135, гайка на 12 мм - код для замовлення 011L1103.
- Рекомендації стосовно вибору дюзи (клапанного вузла) для ТРВ можна отримати у дистриб'юторів.
- Рекомендуємо перевіряти параметри ТЕНів відтайки та вентиляторів випарника на відповідність блоку управління Optima™ Control.

З питань придбання холодильної продукції «Данфосс» звертайтеся до наших офіційних дистриб'юторів:

Київ:

ООО «СТОР Лтд»
(044) 503-6583, 503-6584. www.stor.kiev.ua

ТОВ «Шиссл»
(044) 205-3678. www.schiessl.com.ua

ДП «Електроніка» АТ»Електроніка»
(044) 459-4846. www.elektronika-sa.com.pl

ЗАТ «Остров-Київ»
(044) 461-9101, 599-0849. www.ostrov.com.ua

Харків:

ДП «Електроніка» АТ»Електроніка»
(057) 705-1330, 705-4550. www.elektronika-sa.com.pl

ООО «Констайл»
(057) 719-6653, 719-6654, 719-6655

Львів:

ДП «Електроніка» АТ»Електроніка»
(032) 255-1020, 255-1030. www.elektronika-sa.com.pl

Дніпропетровськ:

ТОВ «Торгтехніка»
(0562) 377-9250, 377-9252

ДП «Електроніка» АТ»Електроніка»
(0562) 35-7065. www.elektronika-sa.com.pl

Суми:

ООО «ПСК «Фростленд»
(0542) 25-2002, 78-4841. www.frostland.com.ua

Комплектація низькотемпературних агрегатів Optima для R404A/R507 компонентами «Данфосс»

Всі позиції – складські в Україні!

Агрегат (компресор 380В/3ф/ 50Гц, вентилятор 220В/1ф/ 50Гц)			Холодопродуктивність, Вт (-30°C/32°C, R404A/R507, SH10 K)	Терморегулюючий вентиль				Соленоїдний клапан			Оглядове скло SGN		Кульовий клапан GBC		Фільтр-осушувач DML		Регулятор швидкості обертів вентилятора конденсатора XGE-4C	Блок управління холодною системою Optima™ Control ³
Тип	Код	Компресор		Термостатичний елемент TES	Тіло клапана	ТРВ в зборі	Дюза ² (клапанний вузол)	Тіло клапана EVR	Котушка 220-230 В, 50 Гц, 10 Вт	Тип	Код	Тип	Код	Тип	Код	Код	Код	
LCHC048	114X5037	NTZ048	1300			068Z3409 ¹	Розмір дюзи залежить від конкретного режиму роботи агрегату	EVR3	032F1204	018F6701	SGN10s	014-0182	GBC10s	009G7031	DML053s	023Z4561	061H3140	080Z3201
LCHC068	114X5038	NTZ068	2200			068Z3409		EVR6	032F1209	018F6701	SGN12s	014-0183	GBC12s	009G7032	DML084s	023Z4571	061H3140	080Z3201
LCHC096	114X5039	NTZ096	2500			068Z3409		EVR6	032F1209	018F6701	SGN12s	014-0183	GBC12s	009G7032	DML084s	023Z4571	061H3140	080Z3202
LCHC108	114X5040	NTZ108	3100			068Z3409		EVR6	032F1209	018F6701	SGN12s	014-0183	GBC12s	009G7032	DML084s	023Z4571	061H3140	080Z3202
LCHC136	114X5041	NTZ136	3900			068Z3409		EVR6	032F1209	018F6701	SGN12s	014-0183	GBC12s	009G7032	DML084s	023Z4571	061H3140	080Z3206
LGHC215	114X5094	NTZ215	6100	067B3358	067B4009			EVR10	032F1214	018F6701	SGN16s	014-0184	GBC16s	009G7023	DML165s	023Z4581	061H3140	080Z3206
LGHC271	114X5095	NTZ271	8300	067B3358	067B4009			EVR10	032F1214	018F6701	SGN16s	014-0184	GBC16s	009G7023	DML165s	023Z4581	061H3140	080Z3207

Для керування холодною системою можна застосовувати контролер ЕКС202В. Оформлення замовлення: контролер з кодом 084В8522, 2 NTC датчики температури ЕКС 211 з кодом 084В4403.

Примітки:

- Для приєднання ТРВ з кодом 068Z3409 необхідно замовляти комплект гайок: гайка на 6 мм - код для замовлення 011L1101, гайка на 10 мм - код для замовлення 011L1135, гайка на 12 мм - код для замовлення 011L1103.
- Рекомендації стосовно вибору дюзи (клапанного вузла) для ТРВ можна отримати у дистриб'юторів.
- Рекомендуємо перевіряти параметри ТЕНів відтайки та вентиляторів випарника на відповідність блоку управління Optima™ Control.

З питань придбання холодної продукції «Данфосс» звертайтеся до наших офіційних дистриб'юторів:

Київ:

ООО «СТОР Лтд»
(044) 503-6583, 503-6584. www.stor.kiev.ua

ТОВ «Шиссл»
(044) 205-3678. www.schiessl.com.ua

ДП «Електроніка» АТ»Електроніка»
(044) 459-4846. www.elektronika-sa.com.pl

ЗАТ «Остров-Київ»
(044) 461-9101, 599-0849. www.ostrov.com.ua

Харків:

ДП «Електроніка» АТ»Електроніка»
(057) 705-1330, 705-4550. www.elektronika-sa.com.pl

ООО «Констайл»
(057) 719-6653, 719-6654, 719-6655

Львів:

ДП «Електроніка» АТ»Електроніка»
(032) 255-1020, 255-1030. www.elektronika-sa.com.pl

Дніпропетровськ:

ТОВ «Торгтехніка»
(0562) 377-9250, 377-9252

ДП «Електроніка» АТ»Електроніка»
(0562) 35-7065. www.elektronika-sa.com.pl

Суми:

ООО «ПСК «Фростленд»
(0542) 25-2002, 78-4841. www.frostland.com.ua