



Composants Optyma™ Plus

des compresseurs à deux cylindres très efficaces permettent de réaliser des **économies d'énergie** et d'améliorer le coefficient de performance. En outre, tous les groupes Optyma™ Plus sont équipés d'un **variateur de vitesse pour ventilateur** de type XGE Danfoss Saginomiya. Les ventilateurs fonctionnant dans des conditions de faible charge (par exemple la nuit) seront ainsi régulés pour

permettre de **réduire le bruit** et la consommation d'énergie.

Une gamme complète de 14 modèles pour applications MBP et de 10 modèles pour applications LBP (R404A) garantit la satisfaction de tous les besoins sans compliquer le choix. Les groupes Optyma™ Plus sont conformes aux réglementations UE et portent la marque CE obligatoire.

Pour plus de détails sur cette nouvelle gamme de groupes, contactez un revendeur Danfoss partenaire ou votre équipe d'assistance Danfoss locale. Vous pouvez obtenir une brochure récapitulative en renvoyant le formulaire de réponse joint.

Aperçu des avantages et caractéristiques

Avantages pour l'installateur	Avantages pour l'utilisateur	Caractéristiques du produit
<ul style="list-style-type: none"> Un design 100% Danfoss 	<ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement silencieux 	<ul style="list-style-type: none"> Excellent rendement énergétique
<ul style="list-style-type: none"> Maintenance simplifiée: il suffit de retirer les panneaux et les composants sont directement accessibles 	<ul style="list-style-type: none"> Design fonctionnel dans un coloris neutre qui s'harmonise avec l'environnement 	<ul style="list-style-type: none"> Faible consommation d'énergie
<ul style="list-style-type: none"> Performances exceptionnelles même dans les applications les plus exigeantes 	<ul style="list-style-type: none"> Capotage résistant aux intempéries même dans les environnements les plus difficiles 	<ul style="list-style-type: none"> Capotage en acier revêtu de poudre d'époxy résistant aux intempéries
<ul style="list-style-type: none"> Encombrement minimal permettant une installation dans de petits espaces sans pour autant compromettre les performances du groupe ou la facilité d'accès pour l'entretien 	<ul style="list-style-type: none"> Fiabilité de fonctionnement dans les applications les plus exigeantes 	<ul style="list-style-type: none"> Coffret électrique: IP54
<ul style="list-style-type: none"> Composants Danfoss disponible localement auprès des distributeurs 	<ul style="list-style-type: none"> Economies d'énergie grâce au variateur de vitesse du ventilateur et au choix de composants performants 	<ul style="list-style-type: none"> Niveau sonore extrêmement bas
		<ul style="list-style-type: none"> Faibles dimensions

Compresseurs et groupes de condensation

Programme de sélection RS+™ version 3.0

Lors du dernier salon IKK à Nuremberg, Danfoss a présenté la troisième génération du programme de sélection pour les compresseurs et les groupes de condensation Danfoss. Ce programme intègre aussi les groupes Optyma™.

Ce logiciel est désormais disponible via Internet, mais une version CD de RS+3™ existe également. Ces deux versions pourront utiliser la même mise à jour

automatique. Ainsi, la version CD ne sera jamais obsolète grâce aux mises à jour disponibles en ligne.



Visitez le site www.danfoss.com pour plus de détails.